

Optiline

Art. 91792



55 ~ 90 mm

CLAMP

Porta Telefono universale







Universal Phone holder



Air Cooling



Compatible



IT Stringere le braccia del supporto ruotando la rotella in senso orario, finché lo spessore gommato tocca il dispositivo
EN Tighten the support arms by turning the knob clockwise until the rubberized pad touches the device.
FR Serrez les bras du support en tournant la molette dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que le patin en caoutchouc touche l'appareil.
ES Apriete los brazos del soporte girando la rueda en sentido horario hasta que la almohadilla de goma toque el dispositivo.
DE Ziehen Sie die Haltearme an, indem Sie den Knopf im Uhrzeigersinn drehen, bis das gummierte Polster das Gerät berührt.
NL Draai de steunarmen aan door de knop met de klok mee te draaien, totdat het rubberen kussen het apparaat raakt.

IT Nota: la morsa in tensione blocca la rotazione, impedendo al supporto di allentare la presa. Per regolare nuovamente la rotella, tirare verso il basso la leva.
EN Note: The clamp under tension locks the rotation, preventing the holder from loosening its grip. To unlock, pull the lever downward.
FR Remarque : L'étau sous tension bloque la rotation, empêchant le support de desserrer sa prise. Pour régler à nouveau la molette, tirez le levier vers le bas.
ES Nota: La mordaza en tensión bloquea la rotación, impidiendo que el soporte afloje su agarre. Para volver a ajustar la rueda, tire de la palanca hacia abajo.
DE Hinweis: Die gespannte Klemme blockiert die Drehung und verhindert, dass die Halterung den Halt lockert. Zum erneuten Einstellen des Rädchens den Hebel nach unten ziehen.
NL Opmerking: De gespannen klem blokkeert de rotatie en voorkomt dat de houder zijn grip verliest. Trek de hendel naar beneden om de knop opnieuw af te stellen.




Garanzia / Warranty



LAMPA S.p.A.
Via G. Rossa, 53/55,
46019 Viadana (MN) ITALY
Tel. +39 0375 820700
ISO 9001 / 14001 / 45001
Certified Company
service@lampa.it
www.optiline.it

Made in China



Ø 19 mm
Sfera / ball
Optiline



20 mm
Max

IT Porta Telefono universale con braccia in alluminio.

- Adatto per dispositivi fino a 2cm di spessore (telefono con custodia spessa, fold/flip e rugged phones).
- Compatibile con le sfere da 19mm Optiline.

EN Universal phone holder with aluminum arms

- Suitable for devices up to 2 cm thick (phones with thick cases, fold/flip, and rugged phones).
- Compatible with 19mm Optiline balls.

FR Support de téléphone universel avec bras en aluminium

- Convient aux appareils jusqu'à 2 cm d'épaisseur (téléphones avec coque épaisse, pliables/à clapet et téléphones robustes).
- Compatible avec les rotules Optiline de 19 mm.

ES Soporte universal para teléfono con brazos de aluminio

- Apto para dispositivos de hasta 2 cm de grosor (teléfonos con funda gruesa, plegables/flip y teléfonos resistentes).
- Compatible con esferas de 19 mm de Optiline.

DE Universelle Handyhalterung mit Aluminiumarmen

- Geeignet für Geräte mit bis zu 2 cm Dicke (Handys mit dicker Hülle, Klapp-/Falt-Handys und robuste Telefone).
- Kompatibel mit 19-mm-Kugeln von Optiline.

NL Universele telefoonhouder met aluminium armen

- Geschikt voor apparaten tot 2 cm dik (telefoons met dikke hoes, vouw-/fliptoeestellen en robuuste telefoons).
- Compatibel met 19 mm Optiline-kogels.